



Fresa ad alto avanzamento MFH micro, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 12/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Per una lavorazione estremamente economica grazie agli avanzamenti elevati. Diminuzione delle vibrazioni attraverso la riduzione della forza di taglio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	65 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per $\alpha_{\text{max.}}$	7,1 mm
Profondità di taglio massima $a_{\text{p max}}$	0,5 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	22 mm
Ø Tagliente D_c	12 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	20 mm
Numero taglienti Z	3
Inserto adatto	LPGT 0102..
Sporgenza totale L_1	20 mm
Vite inserto	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ø D_3	8 mm

Angolo rampa α_{\max}	1,61 grado
Angolo di regolazione κ	11 grado
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)