

Calibro filettato a tampone MultiCheck, Filettatura: M3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486510 M3
GTIN	2050001063946
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Simile a n. art. 486000 e 486100.

Corpo in acciaio robusto e antiscivolo con bussola in alluminio graduata per la misurazione e la lettura diretta della **profondità di foratura fino a 4xD**.

Vantaggi:

Controllo dimensionale della profondità della filettatura in una sola operazione. Risparmio di tempo per un ciclo di collaudo fino al 50%. Facile sostituzione dei calibri a tampone usurati (kit di montaggio su richiesta).

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

MultiCheck per filettature grosse e fini con nonio (lettura fino a 0,1 mm) o con display digitale (lettura fino a 0,01 mm) inclusa uscita dati **su richiesta** (vedere n. art. 486511 – 486516).

Descrizione tecnica

Filettatura	M3
Passo della filettatura	0,5 mm

Risoluzione	0,5 mm
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13
Tipologia di calibro	Calibro non passa
Tipologia di calibro	Calibro passa
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Calibro a tampone differenziale filettato

Servizi

Ø Massimo 60 mm	028650 60
-----------------	-----------