

Mitutoyo**Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati, Campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418713 150
GTIN	4946368727141
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Il risultato della misurazione viene visualizzato su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744.

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale del corsoio	16×3,5 mm
Intervallo di misurazione	0 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Taratura	A1
Risoluzione	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357

Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Norma	ISO 13385
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497085 USB2
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 320 mm	418744 320
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 260 mm	418744 260
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497085 D2
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 180 mm	418744 180
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497085 D1
Trasmettitori Modello S11E	498966 S11E