

Mitutoyo**Micrometri digitali, Campo di misura: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma **DIN 863**. Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm). "Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Frizione combinata (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano nel supporto.

Vantaggi:

Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. A partire da Dim. 25-50, 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Lettura	0,001 mm
Passo vite angolare	2 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Taratura	B2
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Limite di errore	2 µm
Numero di batterie contenute	1

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25