

**Mitutoyo****Micrometri digitali, Campo di misura: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421571 75-100
GTIN	4946368716718
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma **DIN 863**. Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm). "Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

**Frizione combinata** (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano nel supporto.

**Vantaggi:**

**Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.**

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. A partire da Dim. 25–50, 1 asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Limite di errore	2 µm
Passo vite angolare	2 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Lettura	0,001 mm
Taratura	B2

Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75