

Mitutoyo**Comparatore a leva con quadrante inclinato, Campo di misura per direzione /
Ø Cassa: 0,8/39mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436276 0,8/39
GTIN	4946368676012
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi di tenuta a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, pertanto l'attacco è particolarmente resistente alla flessione. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.

Con **quadrante inclinato di 20°**.

Mitutoyo – Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Insensibile ai campi magnetici.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio Ø 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
Errore ammesso f_e	10 μm
Errore di inversione valore misurato f_u	3 μm
Movimento tastatore	2×110 grado
Intervallo di misurazione per direzione	0,8 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Ø Alloggiamento	39 mm
Errore ammesso totale f_{totale}	20 μm
Forza di misura	0,3 N
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG
Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG

Accessori

Supporto di centraggio Modello	436512
Supporto quadro per tastatore piccolo	436510
Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120