

Mahr**Calibro a corsoio digitale con ampio display, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412717 200
GTIN	4059192058326
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 11 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate. Con asta di profondità piatta.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Altezza cifre display LCD	11 mm
Risoluzione	mm / pollici
Lettura	0,01 mm
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Asta di profondità	sì
Lettura	0,0005 pollici

Norma	ISO 13385
Lunghezza dei becchi	50 mm
Durata batterie	ca. 3 anni
Taratura	A1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------