

**KERN****Bilancia sospesa modello CH, Campo massimo di pesatura: 50Pkg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479430 50P
GTIN	4045761027190
Classe articolo	47D

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Utilizzo semplice mediante 3 tasti.**
- **Con il tasto della tara posizionare il recipiente vuoto e azzerare il display.**
- **Tasto HOLD per bloccare il display per 5 secondi.**
- **Peso di riferimento commutabile su kg, N e lb.**

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.

**Descrizione tecnica**

Risoluzione	50 g
Altezza corpo	176,5 mm
Campo massimo di pesatura	0 - 50 kg
Peso netto	0,35 kg
Larghezza corpo	90 mm
Profondità corpo	30 mm

Taratura	K2
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Denominazione originale prodotto	CH
Tipo di prodotto	Bilancia sospesa/per gru

**Servizi**

Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50
---	-----------