




Tubo flessibile a spirale PU 1/4 pollici con collegamento a vite ruotabile e protezione contro le ammaccature, Lunghezza utile del tubo flessibile: 3m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080101 3
GTIN	4047322540216
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in poliuretano, quindi estremamente elastico, **forza di recupero molto elevata, ridotte perdite di pressione e minore deformazione restante. Termostabile da -40 a +60 °C.**

Fornitura:

Inclusi collegamento a vite ruotabile e molla di protezione contro le ammaccature.

Descrizione tecnica

Materiale	Tubo flessibile a spirale PU
Ø Interno tubo flessibile	5 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	3 m
Ø Esterno tubo flessibile	8 mm
Tipo di prodotto	Tubo flessibile