




## Tubo flessibile a spirale PU 3/8 pollici con collegamento a vite ruotabile e protezione contro le ammaccature, Lunghezza utile del tubo flessibile: 7,5m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080106 7,5
GTIN	4047322540285
Classe articolo	08A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tubo flessibile in poliuretano, quindi estremamente elastico, **forza di recupero molto elevata, ridotte perdite di pressione e minore deformazione restante. Termostabile da -40 a +60 °C.**

#### Fornitura:

Inclusi collegamento a vite ruotabile e molla di protezione contro le ammaccature.

### Descrizione tecnica

Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Materiale	Tubo flessibile a spirale PU
Lunghezza utile del tubo flessibile	7,5 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile