



**Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile opaca con lettura in mm/pollici,
Lunghezza complessiva: 300mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461810 300
GTIN	4045197879042
Classe articolo	42G

Descrizione

Esecuzione:

In nastro di metallo flessibile **inossidabile**. Tacche nitide di colore nero a incisione elettrolitica, cifre su superficie liscia. Facile lettura. Bordi arrotondati per evitare il pericolo di eventuali infortuni.

Bordo superiore con graduazione in pollici. Bordo inferiore con scala in millimetri.

Descrizione tecnica

Larghezza sezione trasversale	13 mm
Spessore sezione trasversale	0,5 mm
Taratura	F8
Lunghezza	300 mm
Norma	EG II
Risoluzione	mm / pollici
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga

Servizi

Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 500 mm

026200 500