

**Flessometro inossidabile, Lunghezza del nastro: 2m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462130 2
GTIN	4007368113423
Classe articolo	46M

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione V2A con nastro antiruggine lucido.

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'**aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Descrizione tecnica

Lunghezza corpo	58 mm
Larghezza corpo	26 mm
Larghezza del nastro	13 mm
Altezza corpo	57 mm
Norma	EG II

Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 2 m	026240 2
---	----------