

**BMI**<sup>®</sup>**Flessometro inossidabile, Lunghezza del nastro: 8m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462130 8
GTIN	4007368113454
Classe articolo	46M

**Descrizione****Esecuzione:****Esecuzione V2A** con nastro antiruggine lucido.

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP<sup>®</sup> con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'**aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

**Descrizione tecnica**

Larghezza del nastro	19 mm
Larghezza corpo	32 mm
Altezza corpo	77 mm
Lunghezza del nastro	8 m
Lunghezza corpo	78 mm

Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10 m	026240 10
--	-----------