



Flessometro lettura in mm/pollici, Lunghezza del nastro: 120pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462225 120
GTIN	4007368113324
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro tascabile con **lettura in mm/pollici**. Scala pollici/mm (bordo superiore e inferiore). Meccanica robusta e pratico clip da cintura. Corpo in plastica ABS resistente agli urti con componenti morbidi antiscivolo per un utilizzo sicuro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico smorzato**. Nastro in acciaio bianco e opaco dove i pollici sono indicati in nero e i piedi in rosso.

Descrizione tecnica

Altezza corpo	32 mm
Lunghezza del nastro	120 pollici
Lunghezza corpo	60 mm
Larghezza corpo	60 mm
Larghezza del nastro	16 mm
Lunghezza del nastro	3 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Risoluzione	mm / pollici
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m

026240 5