



## Flessometro lettura in mm/pollici, Lunghezza del nastro: 312pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462225 312
GTIN	4007368113348
Classe articolo	46M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Flessometro tascabile con **lettura in mm/pollici**. Scala pollici/mm (bordo superiore e inferiore). Meccanica robusta e pratico clip da cintura. Corpo in plastica ABS resistente agli urti con componenti morbidi antiscivolo per un utilizzo sicuro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico smorzato**. Nastro in acciaio bianco e opaco dove i pollici sono indicati in nero e i piedi in rosso.

### Descrizione tecnica

Altezza corpo	45 mm
Larghezza corpo	80 mm
Larghezza del nastro	25 mm
Lunghezza del nastro	8 m
Lunghezza del nastro	312 pollici
Lunghezza corpo	80 mm
Norma	EG II
Taratura	G1
Risoluzione	mm / pollici
Tipo di prodotto	Flessometro

### Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10/2 m

026240 10/2