



Testina per barenatura di precisione MicroKom® BluFlex® 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238392
GTIN	4047109280205
Classe articolo	27G

Descrizione

Esecuzione:

- Intervallo di linearità: da $-0,2$ a $+4,4$ mm (da $-0,0079$ a $0,1732$ pollici) sul \emptyset .
- Risoluzione display con precisione micrometrica: $0,001$ mm sul \emptyset .
- La chiave a brugola permette di regolare e fissare la testina a regolazione micrometrica in posizione radiale.
- Moderno display OLED di facile lettura direttamente montato sulla testina a regolazione micrometrica.
- La visualizzazione del display è ruotabile di 180° .
- Utilizzo semplice direttamente sul display touchscreen.
- Interfaccia Bluetooth® Low Energy supplementare per facilitare la visualizzazione sui comuni smartphone a partire da Android™ e IOS 7.
- Maggiore numero di giri grazie al meccanismo integrato di compensazione parziale dell'errore.
- La regolazione di alta precisione consente un avanzamento preciso.
- Sistema di misurazione della distanza assoluta: a ogni accensione viene emessa la posizione assoluta e quella relativa del corsoio.
- Interfaccia universale ABS®.
- Batteria facilmente sostituibile.
- Compatibilità di 1:1 rispetto alle varianti del sistema attuale.

Passaggio interno per LR: sì

Ø Campo mandrino: 6 - 125 mm

Descrizione tecnica

Ø Campo mandrino	6 - 125 mm
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Ponte per MicroKom® hi.flex e MicroKom BluFlex® 2 Ø Campo mandrino 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------