

KERN**Bilancia sospesa modello HCB, Campo massimo di pesatura: 100Pkg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479435 100P
GTIN	4045761069022
Classe articolo	47D

Descrizione**Esecuzione:**

- **Utilizzo semplice mediante 3 tasti.**
- **Con il tasto della tara posizionare il recipiente vuoto e azzerare il display.**
- **Tasto HOLD per bloccare il display per 5 secondi.**
- **Peso di riferimento commutabile su kg, N e lb.**

Fornitura:

Inclusi moschettone in acciaio legato, gancio a S in acciaio legato (non di serie con Dim. 500 / 1000) e 3 batterie n. art.081561Dim.LR6.

Descrizione tecnica

Risoluzione	50 g
Peso netto	0,6 kg
Altezza corpo	150 mm
Campo massimo di pesatura	0 - 100 kg
Larghezza corpo	80 mm

Profondità corpo	45 mm
Taratura	K2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Denominazione originale prodotto	HCB
Tipo di prodotto	Bilancia sospesa/per gru

Servizi

Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 100 kg	027700 100
--	------------

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------