

HEDI

Avvolgicavo in plastica, Modello: 20N2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081136 20N2
GTIN	4003644019984
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Robusto avvolgicavo in plastica resistente agli urti con **protezione contro il surriscaldamento**.

- **Spina d'ingresso CEE da 400 V, 16 A.**
- **Presca in uscita da 400 V CEE 16 A con coperchio a chiusura automatica.**
- **Due prese Schuko standard da 250 V e coperchi a chiusura automatica.**
- **Sezione cavo 2,5 mm.**

Omologata per l'impiego continuo all'aperto e in locali umidi.

Soddisfa i requisiti della DGUV I 203-006 (ex BGI 608) e della DGUV I 203-005 (ex BGI 600).

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1 \text{ mm}$; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Grado di protezione IP: IP 44

Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Potenza nominale srotolato: 5500 (16 A) W

Classe del cavo: H07RN-F

Struttura del cavo: 5G2,5

Materiale del cavo: Neoprene

Lunghezza cavo: 20 m

Descrizione tecnica

Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Numero di prese 230 V	2
Grado di protezione IP	IP 44
Struttura del cavo	5G2,5
Lunghezza cavo	20 m
Materiale del cavo	Neoprene
Classe del cavo	H07RN-F
Modello	20N2
Numero di prese 400 V/16 A	1
Potenza nominale srotolato	5500 (16 A) W
Materiale corpo	plastica
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Avvolgicavo