

**KERN****Bilancia sospesa modello HCB, Campo massimo di pesatura: 200kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479435 200
GTIN	4045761030121
Classe articolo	47D

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Utilizzo semplice mediante 3 tasti.**
- **Con il tasto della tara posizionare il recipiente vuoto e azzerare il display.**
- **Tasto HOLD per bloccare il display per 5 secondi.**
- **Peso di riferimento commutabile su kg, N e lb.**

**Fornitura:**

Inclusi moschettoni in acciaio legato, gancio a S in acciaio legato (non di serie con Dim. 500 / 1000) e 3 batterie n. art.081561Dim.LR6.

**Descrizione tecnica**

Peso netto	0,6 kg
Campo massimo di pesatura	0 - 200 kg
Altezza corpo	150 mm
Risoluzione	500 g
Larghezza corpo	80 mm

Profondità corpo	45 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Denominazione originale prodotto	HCB
Tipo di prodotto	Bilancia sospesa/per gru

---

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------