



## Giraviti per viti con impronta Torx® ESD, Impronta Torx®: TX10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625420 TX10
GTIN	7610733256006
Classe articolo	63D

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Impugnatura robusta SwissGrip** con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

### Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza lama	70 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Serie	SwissGrip ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Materiale lama	Acciaio speciale PB Swiss Tools
Superficie	cromato
Punta di precisione	nero, temprato
Cappuccio girevole	no
Testa sferica	no
Tipo di prodotto	Giravite

