



Chiave a bussola con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Apertura: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	622170 6
GTIN	7610733269181
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.**

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	195 mm
Apertura	6 mm
Lunghezza lama	90 mm
Serie	SwissGrip ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonali
Impugnatura sagomata	ergonomica, dritta
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	Elastomero
Superficie lama	nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili	no
Con prolunghe	no

Tipo di prodotto

Chiave a bussola