



## Levigatrice roto-orbitale ad aria compressa, Modello: X61V



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079656 X61V
GTIN	616026000346
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. **Utilizzo pratico** grazie all'alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressa **robusto, silenzioso e senza vibrazioni** con cilindro in acciaio; bassa rumorosità.

Levigatrice roto-orbitale Dynorbital-Spirit (152 mm) per aspirazione centrale. Levigatrice roto-orbitale della serie **EXTREME**. Molto ergonomica e **potente**. Con corsa di 5 mm. Attacco per **aspirazione esterna**.

#### Fornitura:

Incl nippli.

#### Nota:

Per le mole abrasive per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.

Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze per n. art. 079655 e 079656 Dim. X61V e 58436 al n. art. 567872 Dim. 150.

### Descrizione tecnica

Ø Platorello	150 mm
Peso	0,9 kg

Numero massimo giri	12000 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	8,78 m/s <sup>2</sup>
Rumorosità	75 dB(A)
Denominazione originale prodotto	Extreme 150 mm
Tipo di aspirazione	Esterno
Fabbisogno massimo d'aria	538 l/min
Corsa	5 mm
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali

## Accessori

Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 120	567775 120
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 240	567775 240
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 320	567775 320
Platorello in gomma con chiusura a strappoDynaMaze Ø Esterno 150 mm	567872 150
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 180	567775 180
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 60	567775 60
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 600	567775 600
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 400	567775 400
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 800	567775 800
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 40	567775 40
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 80	567775 80