

**Flessometro con lettura in mm/pollici, Lunghezza del nastro: 5m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462014 5
GTIN	4045197879691
Classe articolo	42G

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro con lettura in mm/pollici (bordo superiore in pollici; bordo inferiore in mm). Custodia in materiale sintetico con clip da cintura rimovibile. Ritorno automatico smorzato e bloccaggio del nastro. Gancio terminale per lo scorrimento. Nastro giallo con scala stampata in rosso/nero.

Descrizione tecnica

Larghezza corpo	31 mm
Larghezza del nastro	19 mm
Altezza corpo	68 mm
Lunghezza corpo	74 mm
Norma	EG II
Taratura	G1
Risoluzione	mm / pollici
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m

026240 5