



## Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto,, Aperture: 10X12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

### Descrizione tecnica

Dimensione apertura	metrica
Altezza massima anello h <sub>2</sub>	18 mm
Ø Massimo anello D2	24 mm
Ø Massimo anello D1	21,5 mm
Apertura <sub>2</sub>	12 mm
Lunghezza complessiva L	197 mm
Altezza massima anello h <sub>1</sub>	16 mm
Apertura <sub>1</sub>	10 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio.

Superficie	es. opaca cromata
Anello curvato	sì
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave

---

## Accessori

Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 4	614850 4
--	----------