



Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto,, Aperture: 11X13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D1	24 mm
Lunghezza complessiva L	218 mm
Altezza massima anello h ₂	20 mm
Ø Massimo anello D2	28 mm
Altezza massima anello h ₁	18 mm
Apertura ₁	11 mm
Apertura ₂	13 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio.

Superficie	es. opaca cromata
Anello curvato	sì
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave