



## Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto,, Aperture: 13X15mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614843 13X15
GTIN	4045197879462
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

### Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Apertura <sub>1</sub>	13 mm
Ø Massimo anello D2	31 mm
Lunghezza complessiva L	238 mm
Ø Massimo anello D1	28 mm
Altezza massima anello h <sub>1</sub>	20 mm
Apertura <sub>2</sub>	15 mm
Altezza massima anello h <sub>2</sub>	21,5 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio.

Superficie	es. opaca cromata
Anello curvato	sì
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave