

**Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto,, Aperture: 16X18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D2	34 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h ₁	21,5 mm
Altezza massima anello h ₂	23,5 mm
Lunghezza complessiva L	258 mm
Apertura ₂	18 mm
Ø Massimo anello D1	31 mm
Apertura ₁	16 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio.

Superficie	es. opaca cromata
Anello curvato	sì
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave