



## Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto,, Aperture: 17X19mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

### Descrizione tecnica

Altezza massima anello $h_2$	24 mm
Altezza massima anello $h_1$	23 mm
Apertura $a_2$	19 mm
Apertura $a_1$	17 mm
Dimensione apertura	Metrica
Ø Massimo anello D1	33 mm
Ø Massimo anello D2	35 mm
Lunghezza complessiva L	290 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio.

Superficie	es. opaca cromata
Anello curvato	sì
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave