

KERN**Bilancia per gru modello HFB, Campo massimo di pesatura: 600 kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479436 600
GTIN	4045761111677
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

Display a LED con retroilluminazione per leggere comodamente anche da grandi distanze. Elevata mobilità grazie all'accumulatore interno (con indicatore di carica ottico). Funzione Data Hold per bloccare il valore visualizzato.

Altezza cifre 25 mm con doppio indicatore posteriore. Durata di funzionamento dell'accumulatore ca. 20 h.

Fornitura:

Incluso radiocomando con 2 batterie n. art. 081556 Dim. LR3, adattatore di rete.

Taratura: Prezzo su richiesta

Risoluzione: 200 g

Limite di errore del valore massimo: 0,2 %

Corpo largh.: 163 mm

Corpo prof.: 126 mm

Corpo h: 159 mm

Lunghezza complessiva: 390 mm

Descrizione tecnica

Peso netto	2,2 kg
------------	--------

Lunghezza complessiva	390 mm
Campo massimo di pesatura	0 - 600 kg
Risoluzione	200 g
Corpo h	159 mm
Limite di errore del valore massimo	0,2 %
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Corpo largh.	163 mm
Corpo prof.	126 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Numero di batterie contenute	2
Altezza cifre	25 mm
Denominazione originale prodotto	HFB
Durata della batteria	20 h
Tipo di prodotto	Bilancia sospesa/per gru

Servizi

Marcatura incisione a laser Modello	018940
-------------------------------------	--------

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081556 LR3
--	------------