

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, mod. EOB, Campo massimo di pesatura: 60kg**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 479600 60 |
| GTIN | 4045761192126 |
| Classe articolo | 47D |

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilancia robusta per pesare pacchi, destinata essenzialmente al reparto spedizioni.**
- **Massima facilità di utilizzo con soli quattro tasti.**
- **Unità di visualizzazione (cifre 25 mm), separabile dalla piattaforma e montabile mediante cavo di circa 2 m.**
- **Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete, spegnimento automatico dopo 3minuti.**

Fornitura:

Incl. adattatore di rete e supporto da parete per unità di visualizzazione.

Accessori speciali:

6 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, stativo per display su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|--------|
| Larghezza display | 215 mm |
| Riproducibilità | 20 g |
| Profondità display | 110 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| Dimensione piano di pesata | 315×305 mm |
| Campo massimo di pesatura | 0 - 60 kg |
| Denominazione originale prodotto | EOB |
| Risoluzione | 20 g |
| Peso netto | 3,8 kg |
| Altezza display | 50 mm |
| Taratura | K2 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Numero di batterie contenute | 6 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 |
| Altezza cifre unità di visualizzazione | 25 mm |
| Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 100 kg | 027700 100 |
| Certificato DAkkS Bilancia Campo massimo di pesatura 180 | 027710 180 |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|