

**Mitutoyo****Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 0, Numero di blocchetti di riscontro: 32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	480200 32
GTIN	4946368226958
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio speciale di prima scelta. Particolarmente resistente all'usura grazie alla durezza controllata (HV 800). **Esecuzione invecchiata artificialmente e lappata a mano. Bordi leggermente smussati. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali:** ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta.

**Classe di tolleranza 0** come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione.

**Contenuto:**

cad. 1 pz. con le seguenti dimensioni: 1,005; 60 mm

Progressione 0,01: 9 pz. 1,01 – 1,09 mm

Progressione 0,1: 9 pz. 1,1 – 1,9 mm

Progressione 1,0: 9 pz. 1 – 9 mm

Progressione 10,0: 3 pz. 10 – 30 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di blocchetti di riscontro	32
Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	0

Durezza	65 - 67 HRC
Materiale	acciaio speciale invecchiato
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S17
Tipo di prodotto	Blocchetto di riscontro

### Servizi

Rapporto di taraturaSet di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica Contenuto set 32	020850 32
Certificato DAkkSSet di blocchetti di riscontro in acciaio Contenuto set 32	020860 32