

**KERN****Bilancia compatta modello EMB, Campo massimo di pesatura: 2200g**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479450 2200
GTIN	4045761028395
Classe articolo	47D

## Descrizione

### Esecuzione:

Bilancia semplice e compatta, particolarmente leggera.

Utilizzo semplice mediante 2 tasti.

- **Con funzione di tara per azzerare il display in modo semplice.**
- **Alimentazione a batteria, spegnimento automatico dopo 3 minuti.**
- **Possibilità di collegare l'alimentatore di rete.**

### Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

## Descrizione tecnica

Profondità	244 mm
Altezza	39 mm
Peso netto	0,55 kg
Risoluzione	1 g
Larghezza	170 mm

Campo massimo di pesatura	0 - 2200 g
Denominazione originale prodotto	EMB
Dimensione piano di pesata	Ø 150
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia compatta

### Servizi

Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50
Certificato DAkkS Bilancia Campo massimo di pesatura 50	027710 50

### Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------