

**Garant**
**ONEU 05T6 ANER, HB7630, Modello: INOX**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213433 INOX
GTIN	4045197879981
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

Bilaterale con 2×8 taglienti.

### Raccomandazioni:

**Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l'inserto/gli inserti di finitura frontale.**

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

## Descrizione tecnica

Modello	INOX
Avanzamento $f_z$ per dente	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	16
Codice ISO Inserto	ONMU 05T6 ANER
Tipo	HB7630
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	3 mm
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		