Scheda tecnica

KERN

Bilancia di precisione, modello PCB, Campo massimo di pesatura: 10000g

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479510 10000
GTIN	4045761094215
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:
- **Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete. Spegnimento automatico dopo 3 minuti.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).**
- **Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi. Commutazione del display da pezzo a peso.**
- **Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).**

Fornitura:
Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, calotta di protezione.
Accessori speciali:
Batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61; accumulatore interno su richiesta. Cavo per la trasmissione dati, stampante su richiesta.

Descrizione tecnica

Riproducibilità	0,1 g
Risoluzione	0,1 g
Dimensione piano di pesata	150×170 mm

Scheda tecnica

Altezza	79 mm
Campo massimo di pesatura	0 - 10000 g
Linearità	± 0,3 g
Denominazione originale prodotto	PCB
Peso netto	2 kg
Tempo di oscillazione	3 s
Profondità	245 mm
Peso minimo del pezzo	2 g
Larghezza	163 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia di precisione

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/479510-10000