

**Raccordo con innesto rapido orientabile a 45°, Modello: 4/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	676870 4/4
GTIN	4045197880703
Classe articolo	62F

Descrizione**Uso:**

Per l'accoppiamento di bit con utensili di manovra o avvitatori con quadri di manovra da 1/4, 3/8 o 1/2 pollice.

Con rondella elastica e innesto a cambio rapido. Raccordo 45° orientabile per raggiungere punti di difficile accesso.

Attacchi per bit: D 6,3

Quadro di manovra femmina: 1/4 pollici

Lunghezza complessiva: 40 mm

Esagono di manovra esterno: C 6,3 (1/4 pollici)

Descrizione tecnica

Esagono di manovra esterno	C 6,3 (1/4 pollici)
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Lunghezza complessiva	40 mm
Attacchi per bit	D 6,3

Tipo di prodotto

Portabit