



Cricchetto reversibile con testa snodata, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	640237
GTIN	4045197880727
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Numero di denti: 72

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Norma	DIN 3122
Lunghezza complessiva	285 mm
Numero di denti	72
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Cricco

