

**Lenti di ingrandimento con luce - forma circolare, Ø Lente: 175mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 491545 175    |
| GTIN            | 4045197695970 |
| Classe articolo | 42L           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Lente di ingrandimento con LED SMD di alta qualità per un campo di lavoro illuminato in modo uniforme, senza riflessi né ombre. Immagine nitida e priva di distorsioni. LED di lunga durata (fino a 50.000 h), consumo energetico ridotto. 40 LED SMD; 3 livelli di luminosità.

**Fornitura:**

Inclusa copertura lenti, morsetto da tavolo per spessori del piano di 10 – 62 mm (Dim. 100 con base da tavolo).

**Nota:**

La fonte di luce può essere sostituita dal produttore.

**Descrizione tecnica**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ø Lente                        | 175 mm                |
| Lunghezza braccio articolato A | 330 mm                |
| Ingrandimento (n volte)        | 1,75                  |
| Ø Testa                        | 315 mm                |
| Lunghezza braccio articolato B | 330 mm                |
| Numero di LED                  | 40                    |
| Alimentazione                  | Alimentazione di rete |

Tipo di prodotto

Lente di ingrandimento con luce