

**Mitutoyo****Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 0, Numero di blocchetti di riscontro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	480200 8
GTIN	4946368217000
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio speciale di prima scelta. Particolarmente resistente all'usura grazie alla durezza controllata (HV 800). **Esecuzione invecchiata artificialmente e lappata a mano. Bordi leggermente smussati. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali:** ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta.

**Classe di tolleranza 0** come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione. **Set con dimensioni lunghe**, 25 – 200 mm con graduazione da 25 mm.

**Contenuto:**

Progressione 25,0: 8 pz. 25 – 200 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di blocchetti di riscontro	8
Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	0
Durezza	65 - 67 HRC
Materiale	acciaio speciale invecchiato

Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S17
Tipo di prodotto	Blocchetto di riscontro

**Servizi**

Certificato DAkkS Set di blocchetti di riscontro in acciaio Contenuto set 8	020860 8
Rapporto di taratura Set di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica Contenuto set 8	020850 8