

Mitutoyo**Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 0, Numero di blocchetti di riscontro: 103****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	480200 103
GTIN	4946368225807
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio speciale di prima scelta. Particolarmente resistente all'usura grazie alla durezza controllata (HV 800). **Esecuzione invecchiata artificialmente e lappata a mano. Bordi leggermente smussati. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali:** ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta.

Classe di tolleranza 0 come misura campione primaria aziendale. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione.

Contenuto:

cad. 1 pz. con le seguenti dimensioni: 1,005 mm

Progressione 0,01: 49 pz. 1,01 – 1,49 mm

Progressione 0,5: 49 pz. 0,5 – 24,5 mm

Progressione 25,0: 4 pz. 25 – 100 mm

Descrizione tecnica

Numero di blocchetti di riscontro	103
Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	0

Durezza	65 - 67 HRC
Materiale	acciaio speciale invecchiato
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S17
Tipo di prodotto	Blocchetto di riscontro

Servizi

Certificato DAkkS Set di blocchetti di riscontro in acciaio Contenuto set 103	020860 103
Rapporto di taratura Set di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica Contenuto set 103	020850 103