

**Mitutoyo****Set di blocchetti pianparalleli Classe di tolleranza 1, Numero di blocchetti di riscontro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	480300 8
GTIN	4946368217055
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio speciale di prima scelta. Particolarmente resistente all'usura grazie alla durezza controllata (HV 800). **Esecuzione invecchiata artificialmente e lappata a mano. Bordi leggermente smussati. Incluso certificato di collaudo del produttore secondo le norme unificate nazionali:** ogni blocchetto di riscontro è contrassegnato da un codice di identificazione individuale. Lo scostamento reale dalla misura nominale è indicato nel certificato. In questo modo si è a conoscenza della misura reale assoluta.

**Classe di tolleranza 1** utilizzato come riscontro per il controllo dei calibri, per tarare strumenti di misura lineari, nonché per le comuni operazioni di sala metrologica. **Set con dimensioni lunghe, 25 – 200 mm con graduazione da 25 mm.**

**Contenuto:**

Progressione 25,0: 8 pz. 25 – 200 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di blocchetti di riscontro	8
Norma	DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza	1
Durezza	65 - 67 HRC
Materiale	acciaio speciale invecchiato

Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S17
Tipo di prodotto	Blocchetto di riscontro

## Servizi

Rapporto di taraturaSet di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica Contenuto set 8	020850 8
Certificato DAkkSSet di blocchetti di riscontro in acciaio Contenuto set 8	020860 8