

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	8,7 mm
Inserto adatto	SC.. 1204..
Codice ISO portautensile	SSDCN 1616H12
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	8 mm
Sottoplacchetta	269005 9
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	100 mm
Set di viti per inserti	269028 20
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Sottoplacchetta Modello 9	269005 9
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500