

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	125 mm
Set di viti per inserti	269028 20
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	10 mm
Dimensione codolo	20 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 5
Sottopiacchetta	269005 9
Codice ISO portautensile	SSDCN 2020K12
Inserto adatto	SC.. 1204..
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	11,2 mm
Misura inserto	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 9	269005 9
Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500