

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SSDCN 2525M12
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	12,5 mm
Inserto adatto	SC.. 1204..
Set di viti per inserti	269028 20
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	269005 9
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	13,7 mm
Dimensione codolo	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Sottoplacchetta Modello 9	269005 9
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 20	269028 20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500