

Garant

Utensile stozzatore di cave, esecuzione lunga Ø DS 25 mm, Larghezza scanalatura da m: 5mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290350 5
GTIN	4045197880949
Classe articolo	29K

Descrizione
Attenzione:

Usare sempre il \varnothing di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = \varnothing di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

Descrizione tecnica

Per larghezza scanalatura m	5 mm
Vite	290399 1
\varnothing di preforatura minimo D_{min}	12,82 mm
Lunghezza utile L_1	66 mm
Spostamento centrale L_3	6,35 mm
\varnothing Gambo	25 mm
\varnothing Cartuccia D_1	12 mm
Passaggio interno per LR	sì

Lunghezza codolo L _s	90 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Accessori

Vite di fissaggio Modello 2	290399 2
-----------------------------	----------