

**Mitutoyo****Set di blocchetti pianparalleli Acciaio, classe di tolleranza 0, Contenuto set: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	480201 10
GTIN	4946368216799
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio speciale di prima scelta. Particolarmente resistente all'usura grazie alla durezza controllata (HRC 65 – 67). **Esecuzione invecchiata artificialmente e lappata a mano. Bordi leggermente smussati. L'attestato di controllo (certificato di taratura interna) elenca, oltre alle condizioni di collaudo di ogni blocchetto, anche il reale scostamento dalla misura nominale. In questo modo si conosce la misura reale precisa e quella riferita ai campioni del DKD (Laboratorio di Taratura accreditato in Germania) oppure del PTB (Ente federale tedesco per la Tecnica e la Fisica).**

**Grado di precisione 0** come misura campione per il controllo delle misure di lavoro. Per la taratura di strumenti di misura a elevata precisione.

Esecuzione come n. art. 480200.

**Uso:**

Per controllare i micrometri secondo le norme VDI / VDE / DGQ 2618, Foglio 10.1.

**Contenuto:**

Cad. 1 Dim. (mm): Dim. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0, Ø vetro interferenziale 30 mm: 1 pz.

**Contenuto:**

cad. 1 Dim.: Dim. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm  
Vetro interferenziale piano Ø 30 mm: 1 pz.

**Descrizione tecnica**

Contenuto set	10
Norma	DIN EN ISO 3650

Classe di tolleranza	0
Materiale	acciaio speciale invecchiato
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S17
Tipo di prodotto	Calibro di regolazione per micrometri

### Servizi

Certificato DAkkS Set di blocchetti di riscontro in acciaio Contenuto set 10	020860 10
Rapporto di taratura Set di blocchetti di riscontro in acciaio / ceramica Contenuto set 10	020850 10