

## Garant

**Utensile stozzatore di cave, esecuzione lunga Ø DS 32 mm, Larghezza scanalatura da m: 8mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290353 8
GTIN	4045197881038
Classe articolo	29K

### Descrizione

#### Attenzione:

Usare sempre il  $\varnothing$  di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm =  $\varnothing$  di preforatura minimo 38,22 mm).

#### Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

### Descrizione tecnica

Per larghezza scanalatura m	8 mm
Vite	290399 2
$\varnothing$ di preforatura minimo $D_{min}$	21,7 mm
Lunghezza utile $L_1$	100 mm
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
$\varnothing$ Gambo	32 mm
$\varnothing$ Cartuccia $D_1$	20 mm
Passaggio interno per LR	sì

Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

---

## Accessori

Vite di fissaggio Modello 2	290399 2
-----------------------------	----------