

**Garant**

**Utensili stozzatori di cave, esecuzione standard Ø DS 32 mm, Larghezza scanalatura da m: 10mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290358 10
GTIN	4045197881229
Classe articolo	29K

## Descrizione

### Attenzione:

Usare sempre il Ø di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = Ø di preforatura minimo 38,22 mm).

### Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391 – 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

## Descrizione tecnica

Per larghezza scanalatura m	10 mm
Per larghezza scanalatura m	12 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	27,37 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	27,73 mm
Vite	290399 3
Lunghezza utile $L_1$	86 mm
Spostamento centrale $L_3$	14 mm
Ø Gambo	32 mm

Ø Cartuccia D <sub>1</sub>	25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

---

## Accessori

Vite di fissaggio Modello 3	290399 3
-----------------------------	----------