



Giravite per elettronica per viti con intaglio ESD, Larghezza delle punte b: 1,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	664415 1,2
GTIN	7610733268238
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Massima precisione dimensionale dei taglienti. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

Descrizione tecnica

Spessore delle punte a	0,2 mm
Lunghezza complessiva	133 mm
Lunghezza lama	40 mm
Larghezza delle punte b	1,2 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite