



Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip ESD, Larghezza delle punte b: 2,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660050 2,5
GTIN	7610733256075
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate e sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunita. Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

Vantaggi:

- **Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.**
- **Nessun effetto Cam-out.**
- **Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.**
- **Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.**
- **La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.**

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Descrizione tecnica

Codice lama	0
Lunghezza lama	80 mm

Larghezza delle punte b	2,5 mm
Esagono di azionamento	no
Lama passante	no
Punta della lama	nero
Lunghezza complessiva	160 mm
Spessore delle punte a	0,4 mm
Serie	SwissGrip ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo	rotondi
Cappuccio a percussione	no
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Superficie	nicelata e cromata
Tipo di prodotto	Giravite