



Set di 6 giraviti per officina per viti con intaglio e impronta a croce Phillips, ESD, Numero di giraviti: 4/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667165 4/2
GTIN	7610733268733
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura con cappuccio ruotabile. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

6 pezzi in supporto di plastica. Cad. 1 cacciavite per viti con intaglio n. art. 664415 Dim. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5. Cad. 1 cacciavite per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668895 Dim. 00; 0.

Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Phillips
Numero di giraviti	6
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD

Cappuccio girevole	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite per elettronica per viti con intaglio ESD Larghezza delle punte b 1,5 mm	664415 1,5
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips ESD Dimensione dell'intaglio a croce 0	668895 0
Giravite per elettronica per viti con intaglio ESD Larghezza delle punte b 1,2 mm	664415 1,2
Utensile per magnetizzare	666450
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips ESD Dimensione dell'intaglio a croce 00	668895 00
Giravite per elettronica per viti con intaglio ESD Larghezza delle punte b 2,5 mm	664415 2,5
Giravite per elettronica per viti con intaglio ESD Larghezza delle punte b 1,8 mm	664415 1,8